






1	2	3	4
RevNo	Revision note	Date	Signature
			Checked



建议PCB板框设计



项 目	规 格
额定负荷	DC 12V 50mA
绝缘电阻	100MΩmin. 100v Dc
耐压强度	AC250V 50HZ 1min
电器寿命	≤10000次
环境温度	-25~70℃
相对湿度	(40℃) ≤95%
接触电阻	50mΩmax
行程	0.20±0.05mm
动作力	260gf±20gf

E	盖板	GFA010-05	不锈钢带0.25	1	镀CT
D	按钮	GFA010-04	PPA	1	
C	簧片	GFA010-03	不锈钢覆银	1	
B	底座	GFA010-02	PPA	1	
A	接线片	GFA010-01	H62 厚0.3	1	镀银
序号	名 称	物 料 号	材 料	数量	备注

					材料		角度公差	比例	深圳市连欣科技有限公司	
							$\pm 1^{\circ}$	8:1		
					電鍍 顏色		標尺公差	單位	型 號	4.5X4.5 三脚 DIP
							± 0.01	mm		
					厚度		日期	版本	料 號	XDTD-0945-03***H (如: 4.3H=XDTD-0945-03043H)
標記	處數	更改文件號	簽字	日期				A		
設 計			標 準 化			審 核		批 準		
						立				