

2316763-1 ✓ 有效

TE 内部编号 2316763-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 48 Position, Black,  
Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -40 - 221 °F [-40 - 105 °  
C], Key A

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器系统: 线到线

位数: 48

连接器和壳体类型: 母端子护套

可密封: 否

对接公端宽度: .64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [ .025 in, .05 in, .11 in ]

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

### 结构特性

位数	48
行数	5

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

### 接触件特性

端子大小	.64mm, 1.2mm, 2.8mm
------	---------------------

对接公端宽度	.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [.025 in] [.05 in] [.11 in]
--------	--

### 机械附件

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C [221 °F]
------------	-----------------

工作温度范围	-40 - 105 °C [-40 - 221 °F]
--------	-----------------------------

### 其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%, 镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过 0.01% (按重量计算) , 或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质 (SVHC) 的信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) 最新发布的"物品中物质的要求指南", 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 2316741-1  
48POS, HYBRID, REC HSG, UNSLD,  
COD A

## 客户还购买了



TE 产品编号 1473410-1  
025 G 16POS CAP ASSY W TO W



TE 产品编号 1743163-1  
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号 2050986-1  
REM0.64 Terminal



TE 产品编号 2278922-1  
RETAINER



TE 产品编号 2296537-1  
MONO MCON1.2 REC TERMINAL



TE 产品编号 2297494-1  
MQS ONE PIECE TAB 0.22~0.35 EMEA



TE 产品编号 2298627-1  
24POS, HYBRID, TAB HSG ASSY,  
UNSLD, COD A



TE 产品编号 2298631-1  
48POS, HYBRID, TAB HSG ASSY,  
UNSLD, COD A



TE 产品编号 2322637-1  
12POS, MQS, REC HSG, UNSLD

## 文档

### 产品图纸

[48POS, HYBRID, REC HSG ASSY, UNSLD, COD A](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2316763-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2316763-1\\_B.3d\\_jgs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2316763-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 48 Position](#)

英文版本

### 产品规格

[108-101580](#)

英文版本