








线路板安装尺寸示意图

技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



6		盖 板	1PCS	PA66	黑色
5		基 座	1PCS	PA66	黑色
4		插 针	1PCS	H59-1 黄铜 φ=2.0	电镀: 镍
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
2		动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
序 号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

旧 底 图 总 号	
底 图 总 号	
日 期	签 名

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

深圳市金航标电子有限公司			www.kinghelm.com.cn		
KH-DC-012A-2.0L			0755-28190160		
DC-012A			阶 段 标 记	质 量	比 例
			A	B	1:1
			第 1 页	共 1 页	

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2