





2P in

SPECIFICATIONS
Voltage Rating: 250V AC/DC
Current Rating: 3A AC/DC
Withstanding Voltage: 1000V AC/MINUTE
Insulation Resistance: 1000M Ω min
Contact Resistance: -40° C $+105^{\circ}$ C
CONTACT RESISTANCE: 10m Ω MAX.
WAFER
Part NO.: CS-1133-10
Poles: 2-16
Material: PA66+30%GF UL94V-0.
Pin: H65, Tin plated



剖面A-A

 2.00 ± 0.05 

PCB LAYOUT

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
02	CS-1133-02	2.00	6.00	/
03	CS-1133-03	4.00	8.00	
04	CS-1133-04	6.00	10.00	
05	CS-1133-05	8.00	12.00	
06	CS-1133-06	10.00	14.00	
07	CS-1133-07	12.00	16.00	11.30
08	CS-1133-08	14.00	18.00	13.30
09	CS-1133-09	16.00	20.00	15.30
10	CS-1133-10	18.00	22.00	17.30
11	CS-1133-11	20.00	24.00	19.30
12	CS-1133-12	22.00	26.00	21.30

ROHS 2.0

CS-1133-10	品名	WAFER	类别	丰盈电 有,未 准擅自 修改. 追究
李文畅	设计	A/0	版本	
李文畅	绘制	工程部	制定部门	
姚培柱	审核	CS1-1133	工程图号	
周中湖	核准	2017/9/27	制定日期	

SHEET 1 OF 1			
50	材料	单位	mm
40	颜色	本色	比例
30	画法		数量
20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.		
10			
		修改内容	修改日期
			
			

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

ROHS 2.0

— 100 —