





SECTION A-A



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1124-04 V0 B

└─ B: 黑色 Black
└─ V0: PA66 UL94V-0
└─ Poles: 04

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 黑色
- Q'ty: 1,000 pcs/bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-1124-02V0B	2.00	5.8	4.5
3	CS-1124-03V0B	4.00	7.8	6.6
4	CS-1124-04V0B	6.00	9.8	8.6
5	CS-1124-05V0B	8.00	11.8	10.6
6	CS-1124-06V0B	10.00	13.8	12.6
7	CS-1124-07V0B	12.00	15.8	14.6
8	CS-1124-08V0B	14.00	17.8	16.6
9	CS-1124-09V0B	16.00	19.8	18.6
10	CS-1124-10V0B	18.00	21.8	20.6
11	CS-1124-11V0B	20.00	23.8	22.6
12	CS-1124-12V0B	22.00	25.8	24.6
13	CS-1124-13V0B	24.00	27.8	26.6
14	CS-1124-14V0B	26.00	29.8	28.6
15	CS-1124-15V0B	28.00	31.8	30.6
16	CS-1124-16V0B	30.00	33.8	32.6

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 由永丰盈电子有限公司 所有，未經書面許可不准 擅自傳閱、复制和修改。 本公司保留法律追究的 權利。						类别		WAFFER		品名		CS-1124-04V0B		X.		±0.50		材料		单位		mm		SHEET 1 OF 1			
						版本		B/2		设计		李文畅		X.X		±0.40		颜色		比例		1:1		修改内容		修改日期	
						制定部门		工程课		绘制		李文畅		X.XX		±0.30		画法				数量		①			
						工程图号		CS-1124		审核		姚培柱		X.XXX		±0.20								②			
制定日期		2022-04-06		核准		周中湖		X.XXXX		±0.10				深圳永丰盈电子有限公司		SHENZHEN YONGFENG YING ENTERPRISE LTD.				③							

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈电子有限公司
所有,未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追求的
权利。