





2Pin



剖面A-A



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

Voltage Rating: 250V AC/DC
Current Rating: 3A AC/DC
Withstanding Voltage: 1000V AC/MINUTE
Insulation Resistance: 1000M Ω min
Contact Resistance: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$
CONTACT RESISTANCE: 20m Ω MAX.

WAFER

Part NO.: CS-1133-02 K

LOGO
产品系列号
K: pin脚 打K
A: pin脚 不打K (详见图示)


Pin数: 02

Poles: 2-16

Material: PA66+30%GF, UL94V-0

Pin: H65, Tin plated

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
02	CS-1133-02 K	2.00	6.00	
03	CS-1133-03 K	4.00	8.00	3.30
04	CS-1133-04 K	6.00	10.00	5.30
05	CS-1133-05 K	8.00	12.00	7.30
06	CS-1133-06 K	10.00	14.00	9.30
07	CS-1133-07 K	12.00	16.00	11.30
08	CS-1133-08 K	14.00	18.00	13.30
09	CS-1133-09 K	16.00	20.00	15.30
10	CS-1133-10 K	18.00	22.00	17.30
11	CS-1133-11 K	20.00	24.00	19.30
12	CS-1133-12 K	22.00	26.00	21.30



图示

ROHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1133-02K	X.	±0.50	材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	本色		
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量	
工程图号	CST-1133	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			
制定日期	2022-05-05	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10				

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。