


SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC/DC
- Withstanding voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω /min
- Temperature range: -40℃ ~ +105℃
- Contact resistance: 20m Ω max

HOUSING

- Part No.: CS-2001-03A V0 B

V0: PA66 UL94V-0 B: Black, 黑色

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-0, Black
- Q' TY: 1000 pcs/bag

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-2001-02AV0B	2.5	5.7	7.3
3	CS-2001-03AV0B	5.0	8.2	9.8
4	CS-2001-04AV0B	7.5	10.7	12.3
5	CS-2001-05AV0B	10.0	13.2	14.8
6	CS-2001-06AV0B	12.5	15.7	17.3
7	CS-2001-07AV0B	15.0	18.2	19.8
8	CS-2001-08AV0B	17.5	20.7	22.0
9	CS-2001-09AV0B	20.0	23.2	24.5
10	CS-2001-10AV0B	22.5	25.7	27.3
11	CS-2001-11AV0B	25.0	28.2	29.8
12	CS-2001-12AV0B	27.5	30.7	32.3
13	CS-2001-13AV0B	30.0	33.2	34.8
14	CS-2001-14AV0B	32.5	35.7	37.3
15	CS-2001-15AV0B	35.0	38.2	39.8
16	CS-2001-16AV0B	37.5	40.7	42.3
17	CS-2001-17AV0B	40.0	43.2	44.8
18	CS-2001-18AV0B	42.5	45.7	47.3
19	CS-2001-19AV0B	45.0	48.2	49.8
20	CS-2001-20AV0B	47.5	50.7	52.3

注：未标注公差可参照公差对照表

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。					类别	胶壳	品名	CS-2001-03AV0B	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
					版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X. X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
					制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X. XX	±0.20	画法		数量		1		
					工程图号	CS-2001	审核	CHENMINGBING	X. XXX	±0.05	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					2	
					制定日期	2022/03/23	核准	CUTIMIN	X. XXXX	±0.01						3	