





SPECIFICATIONS
Voltage Rating:250V AC/DC
Current Rating:3A AC/DC
Withstanding Voltage:800V AC/MINUTE
Insulation Resistance:1000MΩ min
Contact Resistance: -40° C -+105 ° C
Contact Resistance : 20mΩ max

WAFER
Part NO.: CS-SMW200R-2X5(2.8)
Poles:2X2-2X20
Material:Nylon66, UL94V-0,
+30%Glass Fiber, 本色
Pin:Brass, Tin plated



PCB LAYOUT

ROHS 2.0

类别	主体	品名	CS-SMW200R-2X5(2.8)	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
										修改内容	修改日期
版本	A/0	设计	李文杨	X.X	±0.40			比例			
制定部门	工程部	绘制	李文杨	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CST-SMW200R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGYING ELECTRONICS CO., LTD.					
制定日期	2020/09/14	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.