




## SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage:800V AC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:−40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

## WAFER

- Part No:CS-1134-11A
- Poles:2-15
- Material:PA66 UL94-V0, White
- Q'TY:1, 000 pcs/PE Bag

| Poles | PART NO     | DIMENSION(mm) |       |       | Poles | PART NO     | DIMENSION(mm) |       |       |
|-------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-------|-------|
|       |             | A             | B     | C     |       |             | A             | B     | C     |
| 2     | CS-1134-02A | 2.00          | 3.16  | 4.50  | 9     | CS-1134-09A | 16.00         | 13.94 | 18.50 |
| 3     | CS-1134-03A | 4.00          | 3.16  | 6.50  | 10    | CS-1134-10A | 18.00         | 13.94 | 20.50 |
| 4     | CS-1134-04A | 6.00          | 3.16  | 8.50  | 11    | CS-1134-11A | 20.00         | 15.94 | 22.50 |
| 5     | CS-1134-05A | 8.00          | 5.94  | 10.50 | 12    | CS-1134-12A | 22.00         | 15.94 | 24.50 |
| 6     | CS-1134-06A | 10.00         | 7.94  | 12.50 | 13    | CS-1134-13A | 24.00         | 15.94 | 26.50 |
| 7     | CS-1134-07A | 12.00         | 9.94  | 14.50 | 14    | CS-1134-14A | 26.00         | 15.94 | 28.50 |
| 8     | CS-1134-08A | 14.00         | 11.94 | 16.50 | 15    | CS-1134-15A | 28.00         | 15.54 | 30.50 |

RoHS 2.0

| 类别         | 品名          | 材料     | 单位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |
|------------|-------------|--------|----|-----|--------------|
| 版本         | 设计          | 颜色     | 比例 | 1:1 | 修改内容         |
| 制定部门       | 绘制          | 画法     | 数量 |     | 修改日期         |
| 工程图号       | 审核          |        |    |     |              |
| 制定日期       | 核准          |        |    |     |              |
| HOUSING    | CS-1134-11A | X.     |    |     |              |
| A/0        | 李文畅         | X.X    |    |     |              |
| 工程课        | 李文畅         | X.XX   |    |     |              |
| CST-1134   | 姚培柱         | X.XXX  |    |     |              |
| 2017-05-30 | 周中湖         | X.XXXX |    |     |              |
| ±0.50      |             |        |    |     |              |
| ±0.30      |             |        |    |     |              |
| ±0.20      |             |        |    |     |              |
| ±0.10      |             |        |    |     |              |
| ±0.05      |             |        |    |     |              |

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

CST

深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

