


SECTION A-A

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω /min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20m Ω _{max}

■ HOUSING

- Part No.: CS-1124-08 V2 0 (0011)


「色粉号: 0011

—0:橙色 Orange



—V2:PA66 UL94V-2

–Poles:08

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q'ty: 1,000 pcs/bag



模号



Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-1124-02V20 (0011)	2.00	5.8	4.5
3	CS-1124-03V20 (0011)	4.00	7.8	6.6
4	CS-1124-04V20 (0011)	6.00	9.8	8.6
5	CS-1124-05V20 (0011)	8.00	11.8	10.6
6	CS-1124-06V20 (0011)	10.00	13.8	12.6
7	CS-1124-07V20 (0011)	12.00	15.8	14.6
8	CS-1124-08V20 (0011)	14.00	17.8	16.6
9	CS-1124-09V20 (0011)	16.00	19.8	18.6
10	CS-1124-10V20 (0011)	18.00	21.8	20.6
11	CS-1124-11V20 (0011)	20.00	23.8	22.6
12	CS-1124-12V20 (0011)	22.00	25.8	24.6
13	CS-1124-13V20 (0011)	24.00	27.8	26.6
14	CS-1124-14V20 (0011)	26.00	29.8	28.6
15	CS-1124-15V20 (0011)	28.00	31.8	30.6
16	CS-1124-16V20 (0011)	30.00	33.8	32.6

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 由永丰盈电子有限公司 所有，未經書面許可不准 擅自傳閱、复制和修改。 本公司保留法律追究的 权利。											
类别	WAFER	品名	CS-1124-08(20/0001)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	B/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		①	
工程图号	CS-1124	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENG YING ENTERPRISE LTD.				②	
制定日期	2022-04-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③	