





SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1124-06 V0 W

W: 白色 White
V0: PA66 UL94V-0
Poles: 06

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 白色
- Q' ty: 1, 000 pcs/bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-1124-02V0W	2.00	5.8	4.5
3	CS-1124-03V0W	4.00	7.8	6.6
4	CS-1124-04V0W	6.00	9.8	8.6
5	CS-1124-05V0W	8.00	11.8	10.6
6	CS-1124-06V0W	10.00	13.8	12.6
7	CS-1124-07V0W	12.00	15.8	14.6
8	CS-1124-08V0W	14.00	17.8	16.6
9	CS-1124-09V0W	16.00	19.8	18.6
10	CS-1124-10V0W	18.00	21.8	20.6
11	CS-1124-11V0W	20.00	23.8	22.6
12	CS-1124-12V0W	22.00	25.8	24.6
13	CS-1124-13V0W	24.00	27.8	26.6
14	CS-1124-14V0W	26.00	29.8	28.6
15	CS-1124-15V0W	28.00	31.8	30.6
16	CS-1124-16V0W	30.00	33.8	32.6

RoHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1124-06V0W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET	1 OF 1
版本	B/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CS-1124	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGING ENTERPRISE LTD.					
制定日期	2022-04-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈电子有限公司
所有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追求的
权利。