





剖面A-A
2.00 ± 0.05



SPECIFICATIONS
Voltage Rating:250V AC/DC
Current Rating:3A AC/DC
Withstanding Voltage:1000V AC/MINUTE
Insulation Resistance:1000MΩ min
Contact Resistance: -40° C-+105° C
CONTACT RESISTANCE: 10mΩ MAX.

WAFER
Part NO.:CS-1133-04
Poles:2-16
Material:PA66+30%GF UL94V-0.
Pin: H65, Tin plated

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
02	CS-1133-02	2.00	6.00	
03	CS-1133-03	4.00	8.00	3.30
04	CS-1133-04	6.00	10.00	5.30
05	CS-1133-05	8.00	12.00	7.30
06	CS-1133-06	10.00	14.00	9.30
07	CS-1133-07	12.00	16.00	11.30
08	CS-1133-08	14.00	18.00	13.30
09	CS-1133-09	16.00	20.00	15.30
10	CS-1133-10	18.00	22.00	17.30
11	CS-1133-11	20.00	24.00	19.30
12	CS-1133-12	22.00	26.00	21.30

ROHS 2.0

E	本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有，未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。	类别	WAFFER	品 名	CS-1133-04	X.	±0.50	材 料	单 位	mm	SHEET 1 OF 1	修改内容	修改日期	
		版 本	A/0	设 计	李文畅	X.X	±0.40							颜 色
		制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量				
		工程图号	CST-1133	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.	1					
		制定日期	2017/9/27	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10		2					
								3						

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利。