


2PIN



Recommended P. C. Board Layout


SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max


WAFER

- Part No:CS-1002R-03
- Poles:2-10
- Material:LCP UL 94V-0
- Q' TY:500 pcs/Tape&reel

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
	Top entry type	A	B	C
2	CS-1002R-02	9.90	5.80	2.50
3	CS-1002R-03	12.40	8.30	5.00
4	CS-1002R-04	14.90	10.80	7.50
5	CS-1002R-05	17.40	13.30	10.00
6	CS-1002R-06	19.90	15.80	12.50
7	CS-1002R-07	22.40	18.30	15.00
8	CS-1002R-08	24.90	20.80	17.50
9	CS-1002R-09	27.40	23.30	20.00
10	CS-1002R-10	29.90	25.80	22.50



SECTION:A-A



ROHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1002R-03	X.	±0.50	材料	LCP UL 94V-0	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CST-1002	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					
制定日期	2017-06-13	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.