



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω /min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-06 E B G (----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:三方三圆,无筋
- 颜色: B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 色粉号
- 电镀: 注: 黑色/白色/无色号
- T: 镀锡
- G: 普金
- G3: 镀金3u
- G5: 镀金5u

- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag

Recommant PCB Layout

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
歸深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、復
制和修改,本公司保留
法律追究的权力.

类别	针座	品名	CS-1150-06EBG	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET	1 OF 1
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		修改日期	
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10						
制定日期	2023-01-07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

1	2	3
---	---	---