




**■ SPECIFICATIONS**

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

**■ WAFER**

- Part No: CS-1133R-08K
- Poles: 2-10
- Material: PA66+30%GF, UL94V-0, 本色
- Q' TY: 1, 000 pcs/Tape



NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
02	CS-1133R-02K	2.0	6.0
03	CS-1133R-03K	4.0	8.0
04	CS-1133R-04K	6.0	10.0
05	CS-1133R-05K	8.00	12.0
06	CS-1133R-06K	10.0	14.0
07	CS-1133R-07K	12.0	16.0
08	CS-1133R-08K	14.0	18.0
09	CS-1133R-09K	16.0	20.0
10	CS-1133R-10K	18.0	22.0

**ROHS 2.0**

类别	WAFER	品名	CS-1133R-08K	X.	±0.50	材料	单位	mm	SHEET	1 OF 1
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色	比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	数量			
工程图号	CS-1133R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10					
制定日期	2018-12-07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不得擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

**CST**  
深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.