



- ## SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC/DC
 - Current rating: 2A, AC/DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1, 000M Ω min
 - Temperature range: -40°C to +105°C
 - Contact resistance: 20m Ω max

WAFER

- Part No:CS-113R-04A
- Poles:2-10
- Material:1CP, UL94V-0, 本色(耐高温260℃)
- Q'TY:1, 000 pcs/Tape



NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
02	CS-1133R-02A	2.0	6.0
03	CS-1133R-03A	4.0	8.0
04	CS-1133R-04A	6.0	10.0
05	CS-1133R-05A	8.00	12.0
06	CS-1133R-06A	10.0	14.0
07	CS-1133R-07A	12.0	16.0
08	CS-1133R-08A	14.0	18.0
09	CS-1133R-09A	16.0	20.0
10	CS-1133R-10A	18.0	22.0



PIN针规格

RoHS 2.0

本公司保留法律追究的权利。	本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。												
	类别	WAFER	品名	CS-1133R-04A	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1			
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量				
	工程图号	CS-1133R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST						
制定日期	2022-05-05	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					修改内容	修改日期	
													
													