


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54mm圆孔IC连接器 1*11Pin 直插 黑色胶芯 Pin针镀锡 爪子镀锡			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty				A	NEW RELEASE	JLZ 06/07/24'		
DC	1							
ED	1							
IE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							
晨翔料号:DS1002-01-1x11V11-JK								

此文件包含的所有知识、专利、版权、商业秘密及其他权利（包括但不限于商号、专利、版权、商业秘密及其他权利）均归晨翔电子有限公司所有。未经晨翔电子有限公司事先书面同意，严禁复制或传播。晨翔电子有限公司保留追究侵权行为的权利。晨翔电子有限公司对任何第三方在本文件中的任何使用或修改不承担任何责任。晨翔电子有限公司对任何第三方在本文件中的任何使用或修改不承担任何责任。晨翔电子有限公司对任何第三方在本文件中的任何使用或修改不承担任何责任。



PCB孔位尺寸参考
公差: ±0.05

- 备注:
- 说明:
 - 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 工作温度: -40°C至+105°C
 - 对插PIN径: $\phi 0.381-\phi 0.635$
 - 额定电流: 3安最大
 - 环境特性:
 - 工作温度: -40~+105° C
 - 材料:
 - Pin: H59铜, 镀锡
 - 爪子: 镀铜, 接触区镀锡
 - 胶芯: PPS, 黑色, 阻燃
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm SIP IC SOCKET Pin Length=7.4mm	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1002-01 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE		1:1						
DRAWING NO.		C-DS1002-01-XXXXX-A						