

12345678

A

Dept Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

B

C

D

E

F

G

H

晨翔2.00mm FC三件式插头, 14PIN, 有上盖, 黑色胶芯, 半金镍端子

晨翔料号: DS1017-14MA2B

REV. A

DESCRIPTION NEW RELEASE

DRAWN JLZ 06/18/24'

CHECKED

APPROVED

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.4 额定电流: 1.5安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 端子: 黄铜, 接触区镍底镀金

3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

19.20±0.5

12.00

2.0±0.1

2.0±0.1

4.20

4.80

5.45

1.9

主体

14 P

19.20±0.5

中盖

8.6

4.20

9.8

10.6

19.20±0.5

上盖

4.20

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4
.XX	±0.25	.XX	±2°	SERIES	DS1017 SERIES

DRAWING TYPE CUSTOMER

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. C-DS1017-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

I.D.C SOCKET PITCH 2.00mm

12345678