

GSCH057D

专用电池充电器

P/N: 15010011



特征

- 宽电压输入
- 轻量化、小体积设计
- 高效、安全、快速充电
- 兼容 GSX057 系列标准智能电池
- 全面的安全防护功能，如过压、过流、防反接等

应用

适用于医疗、工业、军工等专业设备领域。

概述

输入接口	2.1φx5.5φDC 口
输出接口	5PIN 刀片式智能电池接口
工作温度	-30°C~70°C
建议充电温度	0°C~50°C
充电时长	GS2057DH 电池: 3.0h GS2057HH 电池: 5.4h

电性能

输入电压	10-24VDC
输入功率	≥28W
标准充电电压	8.4V
标准充电电流	3.0A
最大充电功率	25.2W
充电效率	> 85%
认证	CE/FCC

尺寸规格

长	87.6mm ± 0.3mm
宽	33.2mm ± 0.3mm
高	50.6mm ± 0.3mm
重量	73g±5g (不含适配器)

LED 指示

上电指示	右灯常亮
正常充电	左灯常亮
电池充满	中间灯常亮

关联适配器 (选配)

型号	GSP19V048W55210
输出电压/电流	19V/2.5A
输出功率	47.5W