GSB1S38

标准智能锂电池组 3.6V/3450mAh/11.88Wh

P/N: 10010012



特征

- 可靠的结构设计
- 金手指接口、易拆卸设计
- 电池温度可供主机监测
- 使用松下电芯,具有市场上最高的能量密度和稳定性
- 全面的安全防护功能,如过充、过放、过流、过温、短路等
- 适配 GSCH1S04 充电座

应用

适用于便携式电子设备,适用于工业和医疗领域等。

| 概述 | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 出厂容量 | 20%~30% |
| 符合的认证 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/REACH/RoHS/ |
| 17) 口口500 征 | (EU) 2023/1542 |
| 运行温度 | 0°C~50°C (充电) |
| 冶1]/血 及 | -20°C~60°C (放电) |
| 存储温度 | -20°C~50°C (最大) |
| 计 III/ 血 及 | -20°C~25°C(推荐) |
| 电性能 | |
| 额定电压 | 3.6V |
| 额定容量 | 3300mAh |
| 标称容量 | 3450mAh |
| 内阻 | < 100mΩ@1kHz at 25°C |
| 最大充电电流 | 2.41A |
| 最大充电电压 | 4.2V |
| 最大放电电流 | 3.5A |
| 循环寿命 | 500 次 100%DOD 循环≥80%额定容量 |

| 尺寸规格 | |
|------|----------------|
| 长 | 75.0mm ± 0.2mm |
| 宽 | 20.5mm ± 0.2mm |
| 厚 | 20.5mm ± 0.2mm |
| 重量 | 70g±10g |
| | ►-20.50±0.2-> |

接口

