





RoHS



PCB参考图

技术要求

- 1. 额定电压：250V
- 2. 额定电流：3A
- 3. 接触电阻：≤30mΩ
- 2. 绝缘电阻：≥1000MΩ
- 3. 耐压：AC 800V
- 4. 工作温度：-20℃~+85℃


外观要求

- 1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
- 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
- 3. 未注尺寸公差为±0.15mm

NP	A	B	NP	A	B
2*2P	2±0.15	6±0.25	2*10P	18±0.15	22±0.25
2*3P	4±0.15	8±0.25	2*11P	20±0.15	24±0.25
2*4P	6±0.15	10±0.25	2*12P	22±0.15	26±0.25
2*5P	8±0.15	12±0.25	2*13P	24±0.15	28±0.25
2*6P	10±0.15	14±0.25	2*14P	26±0.15	30±0.25
2*7P	12±0.15	16±0.25	2*15P	28±0.15	32±0.25
2*8P	14±0.15	18±0.25	2*20P	38±0.15	42±0.25
2*9P	16±0.15	20±0.25			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料：
塑胶：PA66 米色
插针：H62铜
镀层：镀锡

						深圳市富港科技有限公司							
						视图 				针 座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字								
设 计	H Y	日 期	19.07.15	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	PHD-2*NA	
校 对	L P J	日 期	19.07.15	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L G B	日 期	19.07.15					共 页		第 页			