







RoHS



技术参数:

1. 额定电流: 0.5A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐 电 压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃


外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
0.8-02PWT	0.8	3.90	1.90
0.8-03PWT	1.6	4.70	2.70
0.8-04PWT	2.4	5.50	3.50
0.8-05PWT	3.2	6.30	4.30
0.8-06PWT	4.0	7.10	5.10
0.8-07PWT	4.8	7.90	5.90
0.8-08PWT	5.6	8.70	6.70
0.8-09PWT	6.4	9.50	7.50
0.8-10PWT	7.2	10.30	8.30
0.8-11PWT	8.0	11.10	9.10
0.8-12PWT	8.80	11.90	9.90
0.8-13PWT	9.60	12.70	10.70
0.8-14PWT	10.40	13.50	11.50
0.8-15PWT	11.20	14.30	12.30
0.8-16PWT	12.00	15.10	13.10
0.8-17PWT	12.80	15.90	13.90
0.8-18PWT	13.60	16.70	14.70
0.8-19PWT	14.40	17.50	15.50
0.8-20PWT	15.20	18.30	16.30

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	LCP	米色 (ROHS)	hq模
1	端子	磷青铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

						深圳市富港科技有限公司							
						视图 				0.8卧式贴片针座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期						
设 计	H Q	日 期	20.12.11	标准化		日 期			图样标记		重量	比例	0.8-NPWT
校 对	L P J	日 期	20.12.11	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L Z W	日 期	20.12.11						共 页		第 页		