







RoHS



技术说明:

1. 额定电流 : 1.0A AC, DC
2. 额定电压 : 125V AC, DC
3. 温度范围 : -25℃ to 85℃
4. 接触电阻 : $\leq 30\text{m}\Omega$
5. 绝缘电阻 : $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 耐压 : 500V AC/minute

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

N	A	B	N	A	B
2P	4.50 ± 0.2	1.25 ± 0.15	9P	13.25 ± 0.2	10.00 ± 0.15
3P	5.75 ± 0.2	2.50 ± 0.15	10P	14.50 ± 0.2	11.25 ± 0.15
4P	7.00 ± 0.2	3.75 ± 0.15	11P	15.75 ± 0.2	12.50 ± 0.15
5P	8.25 ± 0.2	5.00 ± 0.15	12P	17.00 ± 0.2	13.75 ± 0.15
6P	9.50 ± 0.2	6.25 ± 0.15	13P	18.25 ± 0.2	15.00 ± 0.15
7P	10.75 ± 0.2	7.50 ± 0.15	14P	19.50 ± 0.2	16.25 ± 0.15
8P	12.00 ± 0.2	8.75 ± 0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市富港科技有限公司									
视 图						针 座			
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期		图样标记	重量	比例	
设 计	B C	日期	19.12.17	标准化	日期				
校 对	L P J	日期	19.12.17	审 定	日期				
工 艺		日期							
审 核	L G B	日期	19.12.17			共 页	第 页		
						1.25-NAW			