





RoHS



材料：

塑胶：LCP/PA9T 米色

插针 : H62铜

镀层：镀锡

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
PH-02AWT	2.00	8.00
PH-03AWT	4.00	10.00
PH-04AWT	6.00	12.00
PH-05AWT	8.00	14.00
PH-06AWT	10.00	16.00
PH-07AWT	12.00	18.00
PH-08AWT	14.00	20.00
PH-09AWT	16.00	22.00
PH-10AWT	18.00	24.00
PH-11AWT	20.00	26.00
PH-12AWT	22.00	28.00
PH-13AWT	24.00	30.00
PH-14AWT	26.00	32.00
PH-15AWT	28.00	34.00

技术要求

- 1. 额定电压: 250V
- 2. 额定电流: 2A
- 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 3. 耐压: AC 1000V
- 4. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

						深圳市富港科技有限公司							
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	视图			PH卧式贴片				
设 计	B C	日 期	17.11.24	标准化		日 期		图样标记		重量	比例		
校 对	L P J	日 期	17.11.24	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L G B	日 期	17.11.24					共 页		第 页		PH-NAWT	