



### 主要参数:

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

### 其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

网络接 口组件	9	信号灯	LED灯 铁脚	绿色
	8	信号灯	LED灯 铁脚	黄色
	7	网络接口信号针	磷铜	镀金
	6	塑胶内芯/盖	PBT	黑色
	5	塑胶基座	PA66	黑色
	4	屏蔽外壳	H62铜	镍锡
USB组件	3	塑 胶	PBT	白色
	2	五 金 脚	H62铜	镀锡接触点金
	1	外 壳	铁	镍 锡
序 号	部 件 名 称	材 料	电镀及颜色	

标记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		图样标记		重量	比例	视图	深圳富港电子
			设计	校对	日期	日期	日期	日期	日期	日期				
设计	李攀进	日期	13.07.22	标准化		日期								
校对		日期		审定		日期								
工艺		日期												
审核	王晓峰	日期	13.07.22								共 页	第 页		

未注公差(±)				
等 级	A 级	B 级	C 级	
0~4	0.05	0.10	0.20	
4~16	0.08	0.15	0.30	
16~64	0.12	0.25	0.50	
64~250	0.25	0.40	0.80	