



技术要求:

- 1、电线无污染,破损,露铜,断线,锡刺等外观缺陷;
- 2、裁线时不要裁断铜线;
- 3、烘烤套管时注意不要烘烤到别的部件;
- 4、带*处为重点管控尺寸;
- 5、零件需符合RoHS(2015/863/EU)&Reach环保要求;
- 6、端子、接触片、银点镀金3U”;

序号	名称	数量	规格
1	按键开关	1	MPS01-BBEAE03-A-R
2	热缩套管	2	Φ2.5黑色热缩套管 L=10mm
3	线材	2	UL1007 26AWG 颜色: 黑色线
4	胶壳	1	A2501-H02 白色胶壳
5	端子	2	A2501-T21P2 端子
6	热缩套管	1	Φ2.5黑色热缩套管 L=65mm



△ 原品名: MPS01-BBCAE03-A-R-01

A	5	→	10	→	DIMENSIONAL TOLERANCES	APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM	
	4	→	9	→	RANGE	TOLERANCE	SCALE	NO				
	3	→	8	→	X	±0.30	MAT'L	***				
	2	→	7	→	X.X	±0.20	MATERIAL NO.					
	1	→	6	→	X.XX	±0.10	DRAWING NO.	REV.				
	NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1°	MPS01-BBEAE03-A-01	WIF124017	A0			