





版次 Edition	内容描述 Description	校订者 Reviser	日期 Date
A	原始版本、A版图面	王鹏程	2023. 5. 15

- 技术参数 Specification:
- 1、额定电流 Current Rating: 3A max
 - 2、额定电压 Voltage Rating: 100V AC/DC
 - 3、温度范围 Temperature Range:-25~+85℃
 - 4、接触电阻 Contact Resistance:≤20mΩ
 - 5、绝缘电阻 Insulation Resistance:≥1000MΩ
 - 6、耐压 Withstand Voltage:1000V AC/minute
 - 7、防水等级 Waterproof Grade: IP×7
- Grade 7 ingress protection of GB/T4208(IEC 60529)
- 材料 Material:
- 1、插座 Receptacle housing: PBT、白色(White)
 - 2、密封圈固定壳 Sealing ring fixing shell:PBT、黄色(Yellow)
 - 3、硅胶前圈 Silicone ring: 硅胶(Silicone)、蓝色(Blue)
 - 4、硅胶后塞 Silicone stopper: 硅胶(Silicone)、蓝色(Blue)
- 适配型号 Applicable Product Model:
- 1、适配端子 Applicable Terminals: HX20034-RT(JWPF)
 - 2、适配插头 Applicable Plug Housing: HX20034-3P(JWPF)



未注公差表 GENERAL TOLERANCES		设计 DRAWN BY	陈益坚	产品名称 PRODUCT NAME	插座(Receptacle housing)
≤3	± 0.10	审核 CHECKED BY	王鹏程	产品型号 PRODUCT MODEL	JWPF-3R
≤10	± 0.20	批准 APPROVED BY	沈才义	红星代号 HXH PART NO.	HX20034-3R
≤20	± 0.30	日期 DATE	2023. 05. 15	HXH® 浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
≤30	± 0.35	视图 VIEW	单位 UNIT		
≤45	± 0.40	版次 EDITION	A		
≤65	± 0.45	mm			
≤90	± 0.50				
ANGLE	± 3°				