




版次 Edition	内容描述 Description	校订者 Reviser	日期 Date
A	原始版本、A版图面	王鹏程	2023. 5. 15

■技术参数 Specification:


1、额定电流 Current Rating: 3A max
2、额定电压 Voltage Rating: 100V AC/DC
3、温度范围 Temperature Range:-25~+85℃
4、接触电阻 Contact Resistance:≤20mΩ
5、绝缘电阻 Insulation Resistance:≥1000MΩ
6、耐压 Withstand Voltage:1000V AC/minute
7、防水等级 Waterproof Grade: IP×7
Grade 7 ingress protection of GB/T4208(IEC 60529)

■材料 Material:

1、插座 Receptacle housing: PBT、白色(White)
2、密封圈固定壳 Sealing ring fixing shell:PBT、黄色(Yellow)
3、硅胶前圈 Silicone ring: 硅胶(Silicone)、蓝色(Blue)
4、硅胶后塞 Silicone stopper: 硅胶(Silicone)、蓝色(Blue)

■适配型号 Applicable Product Model:

1、适配端子 Applicable Terminals: HX20034-RT (JWPF)
2、适配插头 Applicable Plug Housing: HX20034-4P (JWPF)



未注公差表 GENERAL TOLERANCES		设计 DRAWN BY		陈益坚		产 品 名 称 PRODUCT NAME		插座(Receptacle housing)	
≤3 ± 0.10		审 核 CHECKED BY		王鹏程		产 品 型 号 PRODUCT MODEL		JWPF-4R	
≤10 ± 0.20		批 准 APPROVED BY		沈才义		红 星 代 号 HXH PART NO.		HX20034-4R	
≤20 ± 0.30		日 期 DATE		2023. 05. 15					
≤30 ± 0.35		视 图 VIEW		单 位 UNIT		版 次 EDITION		HXH® 浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.	
≤45 ± 0.40				mm		A			
≤65 ± 0.45									
≤90 ± 0.50									
ANGLE ± 3°									