



片式固体电解质钽电容器

产品规格书

| | |
|---|---|
| 型号规格: CA45-D-16V-100μF-K | 物料描述: 工业级/D壳/16V/100μF±10% |
| 产品应用: 储能、DC-DC 电源滤波等。 | <p>产品外形</p> <p>正极端视图 侧视图 负极端视图 底视图</p> |
| 外形尺寸及包装方式 | |
| 尺寸代码 | D |
| 长度(L) mm | 7.30±0.35 |
| 宽度(W) mm | 4.30±0.30 |
| 厚度(H) mm | 2.80±0.30 |
| 电极宽度(W ₁) mm | 2.40±0.10 |
| 电极长度(S) mm | 1.30±0.30 |
| 安装方式 | 回流焊、手工焊 |
| 电气性能参数 | |
| 额定电压/类别电压 | 16V/10V |
| 电容量 | 100μF |
| 电容量精度 | ±10% |
| 损耗角正切(Tanδ)@25°C | ≤10% |
| 电容量&损耗角正切测试条件 | 1Vrms@100Hz 直流偏压 2.2V |
| 直流漏电流 (25°C) | ≤16μA |
| 等效串联电阻@100kHz | ≤0.6Ω |
| 温度范围 | -55°C ~ +125°C |
| 福建火炬电子科技股份有限公司。 地址: 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号 电话: 4008-878799、0595-22485280 传真: 0595-22353675、0595-22353676 邮箱: ts@torch.cn 网址: http://www.torch.cn | 本文所包含的产品数据自发布之日起生效, 其内容可能与最新发布的产品数据有所差异, 您可访问网址 http://www.torch.cn 查询最新的产品信息, 或者通过邮箱 ts@torch.cn 联系我们。 |
| | 本文所包含的产品数据属于保密信息, 未经福建火炬电子科技股份有限公司同意, 不得擅自拷贝或以任何形式透露给第三方。 |
| | 日期: 2023-07-26 |