









Rating:DC12V 50mA.

Contact Resistance:200ΩMax.
Life:50,000 Cycles Min.



PAPT NO	TC-1117D-X
Operating Force	A:120gf B:160gf C:260gf
Height	H:5.0

3	嵌件	黄铜	—	镀银
2	基座	PA	黑色	清洗
1	帽头	硅橡胶	灰白色	外购
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

广东星坤科技股份有限公司

审核

日期

文件工程章

REVISIONS

				ANGLAR	±5°
				L≤ 4	±0.2
				4<L≤ 16	±0.3
				16<L≤ 63	±0.4
				L> 63	±0.5
DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES		

XKLB

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN		VIEW: 主视图	PART NO.: TC-1117D-X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	
WEIGHT	SHEET 1/1	REVISION A0	