

93E'099'E1C

标记

1.材料和电镀\Materials and Finishes:

外 壳\Body - 黄铜\Brass,镀三元合金\CuZnSn plating

内导体>Contact - 磷青铜\Phosphor copper,镀金\Gold plating

绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\PTFE,本色\natural

2.电气性能\Electrical:

A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm




B.使用频率\Frequency range:DC - 6GHz

C.介质耐压\Breakdown voltage:1500V rms

D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能\Mechanical:

A.使用寿命\Durability:500 cycles



客户 信息	料号		
	规格		
设 计	JAT	2022.03.01	
审 核	DF	2022.03.01	
批 准	DF	2022.03.01	

版次				比 例		3:1		料 号		CT3.660.336		
第一角法									规 格		N-KF-15	
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.1max 3.各圆同轴度Ø0.1max								名 称		N母头25大法兰穿墙式		
*尺寸为重要尺寸						单位		mm		cntitle www.cntitle.net		