






REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	DRAW	DATE



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50gf$
行程 travel	$0.2\pm 0.1mm$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$

H	L
4.3	3.35
4.5	3.55
4.8	3.85
5.0	4.05
5.3	4.35
5.5	4.55

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SOECIFIED)	SCALE: 1:1 UNIT: MM	TITLE:	PART NO.		
		3*6*X支架 250GF	SMG-09-HXXXA1		
		 SM switch Co.,Ltd. 无锡斯茂科技有限公司 ISO 9001/ISO14001			
					Matthew
					Benjamin
Michael					
DISTANCE	ANGLE	/			
X. ±0.30	X.° ±2.0°				
.X ±0.20	.X° ±1.0°				
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	Alexander	 THIRD ANGLE PRDJECTION		SHEET NO 1 OF 1	
	Sophia				