








REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	DRAW	DATE



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

Part No	H(高度)	Part No	H(高度)
SMG-08-H043A1	4.30	SMG-08-H050A1	5.00

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SOECIFIED)	SCALE: 1:1 UNIT: MM	TITLE:	PART NO.	
		3*6*X插件 250GF	SMG-08-HXXXA1	
DISTANCE ANGLE X. ±0.30 X.° ±2.0° .X ±0.20 .X° ±1.0° .XX ±0.15 .XX° ±0.5°	Matthew	 SM switch Co.,Ltd. 无锡斯茂科技有限公司 ISO 9001/ISO14001		
	Benjamin			
	Michael			
	/			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	Alexander	THIRD ANGLE PRDJECTION		SHEET NO 1 OF 1
	Sophia			