










型号	PIN
DC-512-AR200	ø2.0
DC-512-AR250	ø2.5

Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 5A
Insulation resistance	≥100MΩ
Pressure resistance	AC500V(50Hz)/MIN
Insertion force	3-25N
Operating temperature range	-40C°~+85C°
service life	5000cycles



SCHEMATIC

4	绝缘体	1	PBT	黑色
3	弹片脚	1	磷铜带	镀银
2	中心针	1	黄铜棒3604	镀镍
1	外管轴	1	黄铜棒3604	镀镍
序号	产品名称	数量	材料	备注
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: DC SOCKET		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	DC-512-ARXXX	
X.:±0.20	X*.:±1°	DWN	Lucas	
X.X:±0.10	X.X*.:±0.5°	CHKD	Ethan	
X.XX:±0.05		APVD	Jacob	
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A