

# GSP24V060W55210

## AC/DC 电源适配器

24V/2.5A/60W



### 输入输出参数

输入电压	90 ~ 264VAC
输入频率范围	47 ~ 63Hz
输出额定电压	24V DC
输出额定电流	2.5A
最大输出功率	60W
转换效率	> 85%

### 安全与可靠性

安全规范	GB4943,UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1
电磁兼容	EN55032 class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

### 尺寸规格

长	125mm ± 0.3mm
宽	50mm ± 0.3mm
厚	31.5mm ± 0.3mm
重量	305g ± 10g

### 接口

AC 输入	品字型三芯
AC 输入引线长度	1000±50mm
DC 输出	2.1φx5.5φDC
DC 输出引线长度	1800±50mm

