

GSSBC

智能电池转接线

P/N: 50050047



电性能	
额定耐压	30VDC
额定电流	8A
结构	
接口	5PIN刀片式智能电池接口
PIN 间距	5.0mm, 5PIN
引线长度	510mm±10mm
引线定义	红色: + 白色: C 绿色: D 黑色: -
材料	
连接体	铜镀锡
本体	塑胶 UL94V-0

