

12345678

Dept

Qty

DC1

ED1

IE1

ISO1

PD1

R&D1

SD1

QA1

QC1

QE1

晨翔2.54mm拨码开关，5PIN，插板，黑色胶芯，白色推钮，红色盖子，端子镀金

晨翔料号：DS1040-05RN

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 07/13/24'

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：100毫欧最大

1.2 耐压：500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：100兆欧最小

1.4 额定电流：25毫安

1.5 额定电压：24V DC

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+85° C

3. 材料：

3.1 端子：磷铜，镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮：PBT，黑色、红色、白色

14.2

ON

CFEY

1

2

3

4

5

9.90

10.16

2.54

Ø0.97

7.62

PCB孔位布局参考

公差：±0.05

5.50

2.54±0.1

10.16±0.25

0.60*0.15t

3.3

7.62

电路图

GENERAL TOLERANCE

X. ±0.60

.X ±0.38

.XX ±0.25

ANGLE TOLERANCE

X. ±5°

.X ±3°

.XX ±2°

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1040-XXXXX-A

PROJECTION

UNITS

SHEET SIZE

mm

A4

TITLE

SERIES

DS1040 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

12345678