

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.54mm拨码开关, 6PIN, 插板, 黑色胶芯, 白色推钮, 蓝色盖子, 端子镀金

晨翔料号: DS1040-06BN

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 07/13/24'

1

2

3

4

5

6

ON

CEV

1

2

3

4

5

6

16.7

9.90

12.70

2.54

7.62

Ø0.97

PCB孔位布局参考

公差: ±0.05

5.50

2.54±0.1

12.70±0.25

0.60\*0.15t

3.3

7.62

1

2

3

4

5

6

电路图

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 100毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 100兆欧最小

1.4 额定电流: 25毫安

1.5 额定电压: 24V DC

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+85° C

3. 材料:

3.1 端子: 磷铜, 镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮: PBT, 黑色、蓝色、白色

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

DRAWING NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

X.

±0.60

X.

±0.38

.XX

±0.25

X.

±5°

.X

±3°

.XX

±2°

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD