





1	2	3	4	5	6	7	8		
Dept	晨翔6*6mm轻触开关, 4PIN, 直插, 黑色胶芯, 黑色按键, 250克力, 10万次寿命, 5.0mm高, 圆头				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
DC	1					A	NEW RELEASE	JLZ 07/13/24'	
ED	1	晨翔料号: DS1041-01-12KKA25010							
IE	1								
ISO	1								
PD	1								
R&D	1								
SD	1								
QA	1								
QC	1								
QE	1								

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)均由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识、产权及其权利仅供参考, 并不构成以任何格式或方式供其使用。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟运行这些权利并不构成对这些权利的放弃。

- 备注:
- 电性说明:
    - 接触阻抗: 100毫欧最大
    - 耐压: 250伏交流电一分钟
    - 绝缘阻抗: 100兆欧最小
    - 额定电流: 50毫安/12伏
  - 环境特性:
    - 工作温度: -25~+70° C



PCB孔位尺寸参考  
公差: ±0.05



端子	铜合金	4	镀银
按钮	PPA	1	黑色
弹片	不锈钢	1	单面镀银
基座	PPA	1	黑色
上盖	锰钢	1	银灰色
零件名称	材料	数量	颜色或处理

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	TACT SWITCH DIP TYPE	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	6mmX6mm		
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1041-01 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	<b>晨翔电子有限公司</b> <b>CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</b>				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1041-01-XXXXX-A						