

12345678

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.54mm简牛, 64PIN, 镀金, 弯插, 黑胶, 针长16/21mm

晨翔料号: DS1013-64RSiB-B-0

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 07/05/24'

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐压: 600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 四方针: H62黄铜, 镍底镀金

3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

88.91±0.5

8.8

0.64±0.05

78.74±0.3

2.54±0.1

64P

2.54

2.54

78.74

φ1.02

2.9

2.54

9.1

13.8

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

DRAWING NO.

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

X. ±0.60

.X ±0.38

.XX ±0.25

X. ±5°

.X ±3°

.XX ±2°

mm

A4

DS1013 SERIES

2.54mm简牛, 64PIN, 镀金, 弯插, 黑胶, 针长16/21mm

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

12345678