

规格书 SPECIFICATION

型 号 Model		RF1.37		截面图Section	
规 格 Size		/			
标 准 号Standard		/			
导体 Conductor	结构Construction D/mm	7/0.10SPC			
	单支直径Single Diameter ±0.008mm	0.1±0.008			
	直径Diameter mm	0.3			
	绞距Lay Length mm	≤4.5			
绝缘体 Insulator	厚度Thickness mm	0.30		印字Marking <	