


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	MX1.25 3P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	MX1.25	3	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
0~100 $\pm 2\text{mm}$	X. [°] $\pm 5^{\circ}$	PART NO.	TITLE:	
100~200 $\pm 3\text{mm}$	X.X [°] $\pm 3^{\circ}$	C125F21-3P200C1-111	Terminal wiring	
200~300 $\pm 5\text{mm}$	X.XX [°] $\pm 1^{\circ}$	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm	CHED: Olvia	SCALE SHEET N:A 1/1	
MATERILA	---	APPD: Ava		
FINISH	---			