



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	XH2.54 5P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	XH2.54	5	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
5	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
6	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
7	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

TOLERANCE			深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
0~100 ±2mm	X.°	±5°	PART NO.		TITLE:	
100~200 ±3mm	X.X°	±3°	C254F21-5P200C1-111		Terminal wiring	
200~300 ±5mm	X.XX°	±1°	DESIGN: Ethan		MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm		CHED: Olivia		 SCALE SHEET	
MATERILA	— — —		APPD: Ava			
FINISH	— — —				N:A	1/1