

深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城				
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称：圆头+字机牙三组合螺丝 PM2.5x6*5mm 镍				
客户料号：				
` 样板数量： 20 PCS				
参考标准	外观检查			Ok
	√ ☐ 国标标准			OK
	抽样数量：20			OK

产品图纸展示

例：M3*16

螺丝直径 螺丝长度

螺丝直径3mm

螺丝长度16mm

头部直径

头部厚度2.01-2.15mm

规格	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M
螺丝直径 (mm)	2	2.5	3	4	5	6	1
头部直径 (mm)	max 3.5	4.5	5.5	7	9	10.5	13
	min 3.2	4.2	5.2	6.64	8.64	10.07	13
头部厚度 (mm)	max 1.4	1.8	2.15	2.75	3.45	4.1	5
	min 1.26	1.66	2.01	2.61	3.27	3.8	5
螺距 (mm)	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1

尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)						
检验项目	检验标准		样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺丝直径: A	φ 2.5MM +0/-0.1		20	/	游标卡尺	2.42/2.42/2.42/2.42/2.42 OK
螺柱长度: B	6.00 MM +/-0.3		20	/	游标卡尺	5.92/5.90/5.90/5.90/5.91 OK
介子直径: D	5.00 MM +/-0.2		20	/	游标卡尺	4.95/5.95/4.986/4.95/4.95 OK
头厚: C	1.70 MM ±0.10		20	/	游标卡尺	1.78/1.78/1.78/1.79/1.78 OK
材料	材质: 1012碳钢 ; 表面处理: 镀镍					
判定结果	√ ☐ 合格				客户 确认	
	☐ 不合格					
制表 : 黄 文		审核: 王小姐		批准: 赖生		
日期: 2024-08-02		日期: 2024-08-02		日期: 2024-08-02		