




RoHS



技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 3 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

NA	A	B	NA	A	B
2P	7.50±0.25	2.50±0.15	10P	27.50±0.25	22.50±0.15
3P	10.00±0.25	5.00±0.15	11P	30.00±0.25	25.00±0.15
4P	12.50±0.25	7.50±0.15	12P	32.5±0.25	27.50±0.15
5P	15.00±0.25	10.0±0.15	13P	35.00±0.25	30.00±0.15
6P	17.50±0.25	12.5±0.15	14P	37.50±0.25	32.50±0.15
7P	20.00±0.25	15.0±0.15	15P	40.00±0.25	35.00±0.15
8P	22.50±0.25	17.5±0.15	16P	42.50±0.25	37.50±0.15
9P	25.00±0.25	20.0±0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料：
 塑胶：尼龙 白色
 插针：黄铜 H62
 镀层：镀锡

						深圳市富港科技有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					