





NVVI-E0-W80GT



插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

- 零件代号
- 技术参数:
- 1.供电电压: 8-36 VDC ;
- 2.工作电流: 18 mA@24VDC;
- 3.长度量程: 3000mm;
- 4.角度范围: 0~360° ;
- 5.信号类型: CANopen ;
- 6.钢丝绳经: 0.7mm²;
- 7.壳体材质: ABS+PC ;
- 8.防护等级: IP67 ;
- 9.工作温度: -40℃ - +85℃ ;
- 10.安装方式: 垂直;

设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	

阶段标记				质量	比例	测长传感器
				0.273	1:2	
						LG08M-03-1AAN
共1张 第1张 版本						替代