



应用

SMtech 胶水脱泡机利用离心力，将胶水中的空气分离出来，以避免点胶时出现空点或者其它不良，是点胶制程中必备的设备。

CEN3000



特点

- 1、三重安全设计：门锁，接近开前和电磁铁可确保人身安全
- 2、适用性强，可接纳绝大部分通用胶管
- 3、仅需保持清洁，无须其它养护，运行平稳低噪音
- 4、LED 数字显示、灯光与蜂鸣器警示，操作简单明了

规格

| 型号 | CEN3000 | CEN3055 |
|------|---|---|
| 转运速度 | 3000RPM | 3000RPM |
| 工作能力 | 30ml x2+15ml x2 (可接受定制) | 15ml×4 或 30ml×4 或 55ml×4 (可接受定制) |
| 时间设定 | 0.1~9.9 Min 每次调整 0.1 分钟; 10-30Mins 每次调整 1 分钟 | 0.1~9.9 Min 每次调整 0.1 分钟; 10-30Mins 每次调整 1 分钟 |
| 电源 | AC220V 50HZ 40W | AC220V 50HZ 40W |
| 尺寸 | 390×390×200mm (W×D×H) | 540×520×300mm (W×D×H) |
| 重量 | 33kg | 36kg |

CEN3055

