



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XRCM4532X100K-A450

我司品名:
OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体电感

送样日期:
DATE SAMPLES

数量:
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 1812 10uH 450mA 叠层电感

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋


电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1812 10uH 450mA 叠层电感
我司物料编号 OUR PART NO	XRCM4532X100K-A450	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体电感



外观尺寸 Appearance of size
单位 Unit: mm




A	4.5±0.20	B	3.2±0.20	C	1.5±0.20	D	0.5±0.3
---	----------	---	----------	---	----------	---	---------



SECTION A-A'



SECTION B-B'



PART NO.	W	E	F	D0	D1	P0	P010	P1	P2	A0	B0	K0	t
4532	12.0±0.2	1.75±0.1	5.5±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	40.0±0.2	8.0±0.1	2.0±0.1	3.66±0.1	4.95±0.1	1.85±0.1	0.24±0.2
每卷数量: REEL				3000PCS									



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1812 10uH 450mA 叠层电感
我司物料编号 OUR PART NO	XRCM4532X100K-A450	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	Q值 (min)	测试频率 Test frequency(MHz)	直流电阻 DCR(Ω)Max	自谐振频率 SRF(MHZ)min	额定电流 Ir(mA)Max
XRCM4532X100K-A450	10±10%	30	2	1.00	16	450



存储条件 Storage conditions			
(1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。			
(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。			
(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。			
(4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。			
(5) 产品应密封包装。			
制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	