



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 导轨硬件

连接器硬件附件类型: 导针模块

主要产品材料: 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	导轨硬件
连接器硬件附件类型	导针模块

主体特性

产品方向	垂直
主要产品材料	不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

机械附件

产品电镀涂层	钝化
螺纹尺寸	M4 x 0.7-6G

尺寸

产品特性长度	25.16 mm[.99 in]
螺纹长度	9.2 mm[.362 in]
产品长度	25.16 mm

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5223957-3

UPM GUIDE MODULE

客户还购买了

TE 产品编号5499910-1

A/L UNIV HDR 10P VERT SHT LAT

TE 产品编号2-2176049-6

RLP73K 1E R56 1% 1K RL

TE 产品编号2347091-1

2MM HM MALE CONNECTOR, COL 8, M1

TE 产品编号5223957-1

UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号2-1761606-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT LG LAT
BLUE

TE 产品编号202800-2
RECEPT ASSY,160 POS,M-SERIES

TE 产品编号90753-1
SEATING TOOL ASSY H.M. 154 PIN

TE 产品编号91375-1
SEATING TL,HDR,HMZD,3 PR

TE 产品编号2301995-4
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1
VERT.

TE 产品编号1-2176338-4
CRGCQ 0402 150R 5%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_223969-7_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_223969-7_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_223969-7_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector

英文版本

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本