






版 本	变 更 内 容	工 程 确 认	日 期



PCB Layout (pattern side)

项目	规格
额定电负荷	DC12V 0.1A
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐压强度	AC250V (50HZ) 1min
环境温度	-25°C ~ +70°C
相对湿度	(40°C) $\leq 95\%$
接触电阻	$\leq 50M\Omega$
动作力	200GF $\pm 50GF$
耐温	250°
寿命	10000次

深圳市怡远科技有限公司
SHENZHEN YIYUAN TECHNOLOGY CO., LTD

页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)
日期 (DATE)	2021.10.12	
设计 (DESIGN)	LUO	
料号 (PART NO)	YSS18-SSU3AG01	
审核 (CHECKED)	ROGER LI	
图号 (DWG NO)		
核准 (APPROVED)	ROC ZHAO	

一般公差
GENERAL TOLERANCE
 $\geq 0-2 < \pm 0.20$
 $\geq 2-5 < \pm 0.30$
 $\geq 5 < \pm 0.50$
角度 ANGLE $\pm 0.5^\circ$

D	接触簧片	2	镀青铜	银白色
C	盖子	1	不锈钢	灰色
B	底座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推柄	1	进口增强尼龙	黑色
序号	名称	数量	材料	镀涂 颜色

These drawings and specifications are Shenzhen Yiyuan Technology Co Ltd. The property should not be copied. Without Shenzhen Yiyuan Technology Co. Ltd. Prior written consent to copy or use in any way. Email at info@yiyyuanswitches.com